

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.560

Montasjesett TS, variabelt i bredden

Stat: 09.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.560 - Montasjesett TS, variabelt i bredden 19" (482,6 mm) i TS

Universal-dybdestag hvor både L-formede og bøyde profilskinner kan monteres variabelt i dybden og bredden.



Funksjoner

Art.nr	DK 7827.560
Produktbeskrivelse	Universal-dybdestag hvor både L-formede og bøyde profilskinner kan monteres variabelt i dybden og bredden. Montasjesett for alle breddemål: tommebaserte monteringsmål 19"/21"/23"/24", metriske monteringsmål 18/20 SU
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS 8 Dybde: 1.000 mm
Belastning	200 kg statisk last per nivå
Pakkeenhet	1 sett
Nettovekt	2.3
Bruttovekt	2.55
Tolltariffnummer	73182900
EAN	4028177616042
ECLASS 8.0	27189234