

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.050 C-profilskinner

Stat: 13.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.050 - C-profilskinner for TS, VX SE

For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skappprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skappprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen.

Funksjoner

Art.nr	DK 7828.050
Produktbeskrivelse	For direkte påbygging mellom de vertikale TS, SE skappprofilene. For feste mellom de horisontale TS, SE skappprofilene trengs det i tillegg en ekstra festevinkel C-profil. Med det universalt utformede montasjestykket kan C-profilskinnene valgfritt monteres på det indre eller ytre nivået på TS 8-rammen.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Lengde	398 mm
Passer for	Kapslingstype: TS SE Bredde: = 500 mm Dybde: = 500 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,52 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivelse	DK C-profilskinner, L: 398 mm, for BxD: 500 mm, for TS, SE