


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.082

## PSM stikkontaktmoduler

Stat: 02.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.082 - PSM stikkontaktmoduler

De forskjellige modulene kan plugges blandet inn i DIN-skinnen.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7856.082
Utførelse	ikke koblingsbar
Produktbeskrivelse	Det modulære systemet gjør det mulig å grunnutruste rackene ved hjelp av en vertikale bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan låses inn i bæreskinnen. De forskjellige modulene, Schuko, IEC320 o.l. kan blandes på bæreskinnen. Dette er også enkelt å gjøre for ikke-elektrikere ved hjelp av det berøringsbeskyttede Plug & Play-systemet.
Materiale	Profil: Aluminium, eloksert Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Lengde	250 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	WAGO WINSTA MIDI
Faser per innmating	1~
Termisk overstrømbeskyttelse	–
Måledriftsspenning	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Merkestrøm (maks.)	16 A
Nødvendige modul-pluggplasser (antall)	1
Dimensjoner	Lengde: 250 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Stikkontakter	6 x Kontakt C13, rød
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,33 kg

# Funksjoner

---

Bruttovekt	0,338 kg
Tolltariffnummer	85369001
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PSM stikkontaktmoduler, C13, Modul-pluggplasser 6, rød, ikke svitsjbar

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	IEC CB VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring