

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.204

PSM stikkontaktmoduler

Stat: 12.12.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.204 - PSM stikkontaktmoduler

De forskjellige modulene kan plugges blandet inn i DIN-skinne.

Funksjoner

Art.nr	DK 7856.204
Utførelse	kan kobles med summeringsstrømmåling per modul
Produktbeskrivelse	Det modulære systemet gjør det mulig å grunnutruste rackene ved hjelp av en vertikale bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan låses inn i bæreskinne. De forskjellige modulene, Schuko, IEC320 o.l. kan blandes på bæreskinne. Dette er også enkelt å gjøre for ikke-elektrikere ved hjelp av det berøringsbeskyttede Plug & Play-systemet.
Materiale	Profil: Aluminium, eloksert Stikkontaktinnsatser: Kunststoff (PA6 GF 30 V1)
Lengde	250 mm
Termisk overstrømbeskyttelse	per stikkontaktmodul
Måledriftsspenning	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Merkestrøm (maks.)	16 A
Nødvendige modul-pluggplasser (antall)	2
Dimensjoner	Lengde: 250 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Stikkontakter	4 x Kontakt C19 2 x Kontakt C13
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1.019
Bruttovekt	1.087
Tolltariffnummer	85369001

Funksjoner

EAN	4028177552890
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------