

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.713

Montasjeramme, 19" (482,6 mm)

Stat: 31.07.2025 (Kilde: rittal.com/norway)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.713 - Montasjeramme, 19" (482,6 mm) for TS, CS grunn- og modulskap

For utbygging av fremre og bakre 19" (482,6 mm)-nivå, den sveisede 19" (482,6 mm)-montasjerammen kan festes dybdevariabelt.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 7856.713
Produktbeskrivelse	Den sveisede 482,6 mm (19")-montasjerammen kan festes dybdevariabel og utformer det fremre og bakre 482,6 mm (19")-nivået. På sidene og på baksiden har montasjerammen systemhullingen til TS skapprofilen, slik at TS systemtilbehør som kabeloppsamlingsskinner, kabelføringsbøyler osv. kan festes.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter	24 HE
Belastning	Inntil 10.000 N statisk last, ved jevn lastfordeling på to 19" (482,6 mm)-montasjerammer, i full utbygging.
Henvisning	En kombinasjon av 19" (482,6 mm)-montasjeramme og vifteplate er ikke mulig. For aktiv ventilasjon anbefales bruk med viftetaket, modulær.

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: TS 8 CS basisskap CS modulskap Bredde: 600 mm Høyde: 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	7.631
Bruttvekt	8.033
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177402355
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261