


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

Kabelfangskinner, dybdevariable

Stat: 15.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Kabelfangskinner, dybdevariable for TS, TE

For TS og 19"-montasjerammer, muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjerammene.



Funksjoner

Art.nr	DK 7858.160
Produktbeskrivelse	Brukes for TS og mellom profilsinnene til TS IT i skapdybden
Anvendelsesområder	For kabelføring på skaprammen og for strekkavlastning av de førte kablene. Kablene kan festes på kabeloppsamlingssinnene med kabelstrips eller borrelås. Kabeloppsamlingssinnene kan hektes direkte på et 19"-montasjenivå på baksiden eller i skapdybden mellom to montasjenivåer. En ekstra fastskruing sikrer enheten. Sinnenes forskjellige dybde muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivået.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festetilbehør
Nivå-avstand	325 - 575 mm
Henvisning	Montasjemål + 152 mm = 19"-nivåavstand
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	1,104 kg
Tolltariffnummer	73269098

Funksjoner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabeloppsamlingsskinner, dybdevariabel , nivå-avstand: 325-575 mm