

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.162

Kabelfangskinner, dybdevariable

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.162 - Kabelfangskinner, dybdevariable for TS, TE

For TS og 19"-montasjerammer, muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjerammene.



Funksjoner

Art.nr	DK 7858.162
Produktbeskrivelse	Brukes for TS og mellom profilsjennene til TS IT i skapdybden
Anvendelsesområder	For kabelføring på skaprammen og for strekkavlastning av de førte kablene. Kablene kan festes på kabeloppsamlingssjennene med kabelstrips eller borrelås. Kabeloppsamlingssjennene kan hektes direkte på et 19"-montasjenivå på baksiden eller i skapdybden mellom to montasjenivåer. En ekstra fastskruing sikrer enheten. Sjennenes forskjellige dybde muliggjør fleksibel tilpasning av lengden til den gitte montasjeavstanden mellom de to 19"-montasjenivået.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festetilbehør
Nivå-avstand	500 - 895 mm
Henvisning	Montasjemål + 152 mm = 19"-nivåavstand
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,6 kg
Bruttovekt	1,7 kg
Tolltariffnummer	73269098

Funksjoner

ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabeloppsamlingskinner, dybdevariabel , nivå-avstand: 500-895 mm
