

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Stat: 15.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.



## Funksjoner

Art.nr	DK 7859.080
Produktbeskrivelse	Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.
Materiale	Aluminiumsprofil, natur eloksert
Lengde	1 695 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Wago kontakt X-COM
Antall	2
Faser per innmating	3~
Merkestrøm (maks.)	16 A
Modul-pluggplasser (maks.)	6
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
Montasjetips	Diverse tilkoblingskabler, også for 1-fas tilkobling
Dimensjoner	Lengde: 1.695 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT Høyde: ≥ 2.000 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C

## Funksjoner

---

Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,5 kg
Bruttovekt	2,8 kg
Tolltariffnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Produktbeskrivelse	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

## Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------