

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.050

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.050 - Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

IT nettverksskap, ferdigmontert med glassdør, 19" profilskinner, sidepaneler og sokkel.



Funksjoner

Art.nr	TX 7888.050
Utførelse	1. generasjon med dør med vindu med sidevegger

Funksjoner

Fordeler	<p>Takplate, flerdelt, lukket, bestående av en sveiset midtdel og integrert kabelføringsstag uten bruk av verktøy</p> <p>Med åpninger på begge sider for kabelinnføring over hele skapdybden</p> <p>Mellomdel av takplate og kabelføringsstag med avrundede kanter for systemkompatibel kabelinnføring, tatt i betraktning minimum bøyeradius</p> <p>Tak inkl. skjult utsparing for å gi plass til en vifteenhet for aktiv ventilasjon</p> <p>For praktisk kabelinnføring kan kabelføringsstagene enkelt fjernes uten verktøy og deretter klipses på igjen</p> <p>Med den integrerte bøyeradiusen unngår man kabelinnføring over skarpe kanter</p> <p>Plassvariabel kabelføring</p> <p>Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes</p> <p>„Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket</p> <p>Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet</p> <p>TS- og VX-kompatibelt tilbehør</p> <p>Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning</p>
Materiale	<p>Skap: Stålplate</p> <p>Dør: Stålplate, 1,2 mm</p> <p>Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm</p> <p>19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm</p> <p>Skap: Stålplate</p> <p>Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm</p> <p>Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm</p>
Overflate	<p>Skapramme: dyppgrunnet</p> <p>Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert</p>
General colour	RAL 7035
Farge	<p>RAL 7035</p> <p>Kapslingsramme, tak og dør, inkl. håndtak: RAL 7035</p> <p>Innvendig utbygging: RAL 9005</p>

Funksjoner

Leveringsomfang	Hus med dør med vindu foran og bakdør bak Skapramme med dører og takplate Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak Testet rammejording iht. EN 60 950 er montert Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert 4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt) Sokkelpaneler, ventilert (vedlagt) Børstesett til kabelinnføringen i taket (vedlagt) 10 kabelføringsbøyer, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt) 24x19"-feste, 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) 4 kabelføringsskinner for kabeloppsamling i skapdybden ved hjelp av kabelklemmer (vedlagt) IPPC-palett 19"-profilskinner
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Høydeenheter	42 HE
Høyde sokkel	100 mm
Høyde inkl. sokkel	2 100 mm
Nivåavstand (ved levering)	445 mm
19"-feste	To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak
Utførelse	forhåndsmontert med sidevegger
Utførelse tak	Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate
Design av bakdøren	Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler
Design av inngangsdøren	Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler

Funksjoner

Utførelse 19"-nivå(er)	19"-nivå foran og bak
Belastning	5000 N
Henvisning	For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	140 kg
Bruttovekt	148 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Nettverksskap TX CableNet ferdigmontert, med glassdør foran inkl. designhåndtak, stålplatedør bak, sidevegger og sokkel, samt nødvendige elementer for kabelføring, B×H×D: 800x2000 100x800 mm, 42 HE

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------