

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.102

## Nettverksskap TX CableNet

Stat: 10.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.102 - Nettverksskap TX CableNet med ventilerte dører

Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.



## Funksjoner

|           |   |
|-----------|---|
| Art.nr    | TX 7888.102   |
| Utførelse | 1. generasjon<br>ventilert<br>uten sidevegger   |
| Fordeler  | Nytt takplatekonsept: full utnyttelse av dybden til kabling og mulig integrering av en viftemodul<br>Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse<br>Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet<br>Installasjon av aktive og passive nettverkskomponenter er mulig takket være ventilerte dører<br>Valgfri dørhengsling<br>Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning |
| Materiale | Tak: Stålplate, 1,5 mm<br>Skapramme: Stålplate, 1,5 mm<br>Dør: Stålplate, 1,2 mm<br>19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm  |

# Funksjoner

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Overflate                  | Skapramme: dyppgrunnet<br>Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert  |
| Farge                      | RAL 7035   |
| Leveringsomfang            | Hus med ventilert dør foran og bakdør bak<br>Skapramme med dører og takplate<br>Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate<br>To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak<br>Stålplatedør foran, ventilert, 130°-hengsler<br>Stålplatedør bak, ventilert, én del, 130°-hengsler<br>Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E<br>IPPC-palett |
| Dimensjoner                | Bredde: 800 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 1.000 mm   |
| Høydeenheter               | 42 HE  |
| Nivåavstand (ved levering) | 645 mm   |
| Utførelse                  | uten sidevegger  |
| Design doors               | ventilert  |
| Belastning                 | 5000 N   |
| Grunnmateriale             | Stålplate  |
| Pakkeenhet                 | 1 stk.   |
| Nettovekt                  | 78 kg  |
| Bruttovekt                 | 88 kg  |
| Tolltariffnummer           | 94032080   |
| ETIM 9                     | EC002499   |
| ETIM 8                     | EC002499   |
| ECLASS 8.0                 | 27180207   |
| Produktbeskrivelse         | Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035  |

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)                        |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |

---