

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.208

# Nettverksskap TX CableNet

Stat: 07.06.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.208 - Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.



## Funksjoner

Bestillingsnr.	TX 7888.208
Utførelse	1. generasjon med dør med vindu med sidevegger
Fordeler	Plassvariabel kabelføring Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes „Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet TS- og VX-kompatibelt tilbehør Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, 1,2 mm Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm 19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm

# Funksjoner

Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	19"-profilskinner Skapramme med dører og takplate Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E Takplate, sveiset, med vannfalls-konsept, for kabelinnføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak IPPC-palett
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Høydeenheter	42 HE
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	445 mm
Utførelse	med sidevegger
Design doors	Tett
Design av inngangsdøren	Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
Belastning	5000 N
Belastning	5 000 N
Henvisning	For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	112

# Funksjoner

---

Bruttovekt	122
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177963467
E-Number Sweden	E7238489
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK