


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.266

# Nettverksskap TX CableNet

Stat: 06.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.266 - Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.



## Funksjoner

Art.nr	TX 7888.266
Utførelse	1. generasjon med dør med vindu med sidevegger
Fordeler	Plassvariabel kabelføring Sikker innlegging av kablene samtidig som den kritiske kabelbøyeradiusen overholdes „Fossefalls“-konsept for kabelføring: Enkel og sikker kabelføring via taket Enkel tilgang: Enkel montering og demontering fra sidevegger og dører for rask tilgang til det innvendige kapslingsområdet TS- og VX-kompatibelt tilbehør Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate, 1,2 mm Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm 19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm

# Funksjoner

Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Hus med dør med vindu foran og bakdør bak Skapramme med dører og takplate Stålplatedør med vindu foran, 180°-hengsler Stålplatedør bak, lukket, én del, 130°-hengsler Lås foran og bak: Designhåndtak med sikkerhetslås 3524 E Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E Takplate, avtakbar med vannfalls-konsept, for kabelinnføring foran og bak, eller alternativ med innføring fra siden, med tildekket utsparing for vifteplate To 482,6 mm (19")-profilskinner, foran og bak IPPC-palett 19"-profilskinner
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Høydeenheter	42 HE
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	345 mm
Utførelse	med sidevegger
Design doors	Tett
Design av bakdøren	Stålplatedør, én del, lukket
Design av inngangsdøren	Dør med vindu, éndelt med ettlags sikkerhetsglass 3 mm Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
Belastning	5000 N
Belastning	5 000 N

# Funksjoner

Henvisning	For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	100 kg
Bruttovekt	108,5 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK