

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.390

## Nettverksskap TE 8000

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.390 - Nettverksskap TE 8000

TE 8000 IT-skap med dør med vindu, klargjort for individuell innvendig utbygging.

## Funksjoner

Art.nr	TE 7888.390
Utførelse	med sidevegger
Fordeler	Ikke rammeverk Optimal tilgjengelighet Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass Valgfri dørhengsling
Materiale	Stålplate Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Montasjerammer: dypgrunnet Flate deler: pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Dør med vindu foran, inkl. 130°-hengsel, designhåndtak og sikkerhetslås 3524 E Stålplatedør bak, inkl. 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater) Takplate, inkl. skjult utsparing for kabelinnføring og for valgfri vifte 4 nivåføtter, M10 (vedlagt) 4 avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt) Sidevegger, låsbare, inkl. sikkerhetslås 3524 E
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 600 mm Dybde: 600 mm
Høydeenheter	11 HE
Høydeenheter	11 HE

# Funksjoner

Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	30 mm / 30 mm /
Nivåavstand (ved levering)	495 mm
Belastning	4 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 20
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	35 kg
Bruttovekt	36,06 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 600x600x600 mm, 11 HE, dør med vindu

# Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring