

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.728

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 28.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.728 - Nettverksskap TX CableNet med dør med vindu

TX CableNet – Bedre plassbesparelse med IT-rack uten overdimensjonert bredde eller dybde. Dette IT-nettverksskapet egner seg derfor også til bruk i mindre IT-nettstrukturer og er allerede optimalt forberedt for skreddersydd innvendig utbygging.



Funksjoner

Art.nr	TX 7888.728
Utførelse	2. generasjon sammenleggbar med dør med vindu med sidevegger Med takplate
Produktbeskrivelse	Optimal IT-rackløsning for plassering på trange steder, lav takhøyde eller i rom som er vanskelig tilgjengelige. Ingen effekttap takket være ubenyttede høydeenheter i installasjoner med bare små elektriske komponenter.

Funksjoner

Fordeler	<p>Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul.</p> <p>Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse</p> <p>Sidevegger skrudd for rask tilgang</p> <p>19" profilskinner, justerbar i bredde og dybde, samt mulighet for asymmetrisk montert innredning</p> <p>Mulighet for demontering</p> <p>Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning</p>
Materiale	<p>Skap: Stålplate</p> <p>Dør: Stålplate, 1,2 mm</p> <p>Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm</p> <p>19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm</p> <p>Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm</p>
Overflate	<p>Skapramme: dyppgrunnet</p> <p>Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert</p>
General colour	RAL 7035
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	<p>Hus med dør med vindu foran og bakdør bak</p> <p>Skapramme, demonterbar, med 19" profilskinner, foran og bak</p> <p>Sidevegger</p> <p>Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på baksiden i tverretningen og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul.</p>
Dimensjoner	<p>Bredde: 800 mm</p> <p>Høyde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 800 mm</p>
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	445 mm
19"-feste	sammenleggbar
Utførelse	med sidevegger
Design av bakdøren	Stålplatedør, én del, lukket
Design av inngangsdøren	<p>Dør med vindu, éndelt</p> <p>med ettlags sikkerhetsglass 3 mm</p> <p>Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°</p>

Funksjoner

Belastning	5000 N
Belastning (statisk)	500 kg
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 20
Henvisning	For installasjon av en viftemodul er det nødvendig med børstelister for å utstyre kabelføringsåpningene, forutsatt at disse er brukt eller at dekkplatene er fjernet Børstelister for tildekking av kabelinnføringen er tilgjengelig separat og kan enkelt bestilles fra oss ved hjelp av tilbehørsprogrammet.
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	119,5 kg
Bruttovekt	129,5 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TX CableNet, med dør med vindu, med takplate, sidevegger, 19" profilskiner, sammenleggbar kapsling, BxHxD: 800x2000x800 mm, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring