

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 26.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Nettverksskap TX CableNet med ventilerte dører

Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | TX 7888.731 |
| Utførelse | 2. generasjon sammenleggbar ventilert med sidevegger |
| Produktbeskrivelse | Optimal IT-rackløsning for plassering på trange steder, lav takhøyde eller i rom som er vanskelig tilgjengelige. Ingen effekttap takket være ubenyttede høydeenheter i installasjoner med bare små elektriske komponenter. |
| Fordeler | Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul. Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse Sidevegger skrudd for rask tilgang 19" profilskiner, justerbar i bredde og dybde, samt mulighet for asymmetrisk montert innredning Mulighet for demontering Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning |

Funksjoner

| | |
|----------------------------|--|
| Materiale | Tak: Stålplate, 1,5 mm Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 1,2 mm 19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Hus med ventilert dør foran og bakdør bak Skapramme, demonterbar, med 19" profilskinner, foran og bak Sidevegger Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul. |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm |
| Høydeenheter | 42 HE |
| Nivåavstand (ved levering) | 645 mm |
| 19"-feste | sammenleggbar |
| Utførelse | med sidevegger |
| Design doors | ventilert |
| Design av bakdøren | Stålplatedør, én del, ventilert |
| Design av inngangsdøren | Stålplatedør, én del, ventilert Ventilert flate i platedel ca. 78 % |
| Belastning | 5000 N |
| Belastning (statisk) | 500 kg |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 125 kg |
| Bruttovekt | 135 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | TX CableNet, med ventilert dør, med takplate, sidevegger, 19" profilskiner, demonterbar kapsling, BxHxD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |