

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.838

Nettverksskap TX CableNet

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.838 - Nettverksskap TX CableNet med ventilerte dører

Et nytt nivå for kabelhåndtering. TX CableNet kombinerer mange års erfaring i ett og samme IT-rack, som oppfyller alle krav når det gjelder funksjonalitet og kvalitet, klargjort for individuell innvendig utbygging.



Funksjoner

Art.nr	TX 7888.838
Utførelse	2. generasjon ventilert med sidevegger
Fordeler	Nytt takplatekonsept: Optimert utnyttelse av hele skapvolumet for kabling av skapene, samt valgfri integrering av en viftemodul Effektivt rammekonsept for skreddersydd utvidelse Sidevegger skrudd for rask tilgang 19" profilskinner, justerbar i bredde og dybde, samt mulighet for asymmetrisk montert innredning Stort utvalg av tilbehør for individuell innvendig utrustning
Materiale	Tak: Stålplate, 1,5 mm Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 1,2 mm 19"-profilskinner: Stålplate, 2 mm Sidevegg: Stålplate, 1,2 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Flate deler: dyppgrunnet, pulverlakkert
Farge	RAL 7035

Funksjoner

Leveringsomfang	Hus med ventilert dør foran og bakdør bak Skapramme, med 19"-profilskinner, foran og bak Sidevegger Skrudd takplate med skjult kabelgjennomføring på begge sider over hele skapets dybde og skjult utskjæring i midten for enkel integrering av en viftemodul.
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Høydeenheter	42 HE
Nivåavstand (ved levering)	445 mm
Utførelse	med sidevegger
Design doors	ventilert
Design av bakdøren	Stålplatedør, én del, ventilert
Design av inngangsdøren	Stålplatedør, ventilert Ventilert flate i platedel ca. 78 %
Belastning	5000 N
Belastning (statisk)	500 kg
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	105 kg
Bruttovekt	106 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Nettverksskap TX CableNet, 800×2000×800 mm, 42 HE, ventilert, RAL 7035

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
