


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.882

Nettverksskap TE 8000

Stat: 22.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.882 - Nettverksskap TE 8000 ventilert

Demonterbart IT-skapsystem med dybdevariable 19" (482,6 mm)-montasjerammer.

Funksjoner

Art.nr	TE 7888.882
Fordeler	Ikke rammeverk Optimal tilgjengelighet Demonterbart og dermed enkelt å sette på plass Valgfri dørhengsling
Materiale	Stålplate
Overflate	Montasjerammer: dyppgrunnet Flate deler: pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel > 67 %), med designhåndtak foran, 130°-hengsel, sikkerhetslås 3524 E Ventilert stålplatedør (ledig flate i platedel > 67 %), med 130°-hengsel bak, sikkerhetslås 3524 E Bunnramme med maks. utsparing (for valgfri bestykning med modulplater) Takplate, inkl. skjult utsparing for kabelinnføring og for valgfri vifte 4 nivåføtter, M10 (vedlagt) 4 avstandsbolter, 20 mm, for heving av takplate (vedlagt) Monteringssett
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter	42 HE
Høydeenheter	42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	80 mm / 130 mm

Funksjoner

Nivåavstand (ved levering)	745 mm
Belastning	7 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 20
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	65 kg
Bruttovekt	68 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 600x2000x1000 mm, 42 HE, ventilert, uten sidevegger

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------