

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.944 Fordelerramme

Stat: 17.02.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.944 - Fordelerramme TE 8000 open

For optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon.

Funksjoner

Art.nr	TE 7888.944
Fordeler	Optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon Åpen konstruksjon gir ubegrenset luftstrøm Avstanden til festnivåene kan stilles inn trinnløst
Materiale	Stålplate
Overflate	Pulverlakkert
General colour	RAL 7035
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende montasjeramme med 19" (482,6 mm)-festeflate foran og bak Takplate forberedt for feste av kabelorganisator Åpen bunnramme med 2 systemchassis montert for individuell utbygging i bredden. 4 nivåføtter, M10 (vedlagt) Takplate med børstelist på begge sider
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter	42 HE
Høydeenheter	42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak	80 mm / 130 mm
Nivåavstand (ved levering)	745 mm
Belastning	7 000 N
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	55 kg
Bruttovekt	59,5 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Produktbeskrivelse	TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 800x2000x1000 mm, 42 HE, åpen