


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.132

PDU internasjonal, utførelse basic

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.132 - PDU internasjonal, utførelse basic

IT-rack-strømfordeling i forskjellige utførelser. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) samt C13- og C19-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.

Funksjoner

Art.nr	DK 7955.132
Utførelse	PDU Basic
Produktbeskrivelse	Robust, kompakt basis-strømfordeling for IT-miljøet. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje.
Materiale	Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Lengde: 1.145 mm
Antall stikkontakter og type	24 x C13 / 6 x C19
Stikkontakter	24 x Kontakt C13 6 x Kontakt C19
Merkestrøm (maks.)	16 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,242 kg
Bruttovekt	4,442 kg
Tolltariffnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU internasjonal, utførelse basic, kompakt basisstrømfordeling, BLD: 44x1145x62 mm, 24xC13, 6xC19, svart, CEE, 3~, 16 A, for min H: 1800 mm