

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.133

## PDU internasjonal, utførelse basic

Stat: 18.07.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.133 - PDU internasjonal, utførelse basic

IT-rack-strømfordeling i forskjellige utførelser. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) samt C13- og C19-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.

## Funksjoner

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestillingsnr.                         | DK 7955.133                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utførelse                              | PDU Basic                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeskrivelse                     | Robust, kompakt basis-strømfordeling for IT-miljøet. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. |
| Materiale                              | Aluminiumsprofil, svart eloksert                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensjoner                            | Bredde: 44 mm<br>Dybde: 62 mm<br>Lengde: 1.365 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Antall stikkontakter og type           | 24 x C13 / 6 x C19                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stikkontakter                          | 24 x Kontakt C13<br>6 x Kontakt C19                                                                                                                                                                                                                                             |
| Merkestrøm (maks.)                     | 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Innmatinger                            | Antall: 1<br>Faser per innmating: 3~                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lengde tilkoblingskabel                | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)            | CEE                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Retningslinjer                         | EMC-direktiv 2014/30/EF<br>Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU                                                                                                                                                                                                                      |
| Normer                                 | EN 60950-1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Driftstemperaturområde                 | 0 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Funksjoner

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 10...95 %                             |
| Lagringstemperaturområde           | -25 °C...70 °C                        |
| Passer for                         | Kapslingstype: TS IT: $\geq 1.800$ mm |
| Pakkeenhet                         | 1 stk.                                |
| Nettvekt                           | 5.634                                 |
| Bruttvekt                          | 5.931                                 |
| Tolltariffnummer                   | 85366990                              |
| EAN                                | 4028177684959                         |
| ECLASS 8.0                         | 27142604                              |