

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU internasjonal, utførelse metered

Stat: 23.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU internasjonal, utførelse metered

Kompakt strømfordeling med en energimåling per fase hhv. innmating. Rask oversikt over effektbehovet til en komplett IT-rack. Distribusjonseffekt opptil 22 kW

Funksjoner

Art.nr	DK 7955.201
Utførelse	PDU, målt
Produktbeskrivelse	Energimåling per fase, dvs. effektbehov for et helt IT-rack. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Den kompakte konstruksjonen gir enkel montasje - med TS IT-rack behøves ingen verktøy. OLED-displayet viser energiforbruket. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
Materiale	Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Lengde: 710 mm
Antall stikkontakter og type	12 x C13
Stikkontakter	12 x Kontakt C13
Merkestrøm (maks.)	16 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	C20
Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1

Funksjoner

Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1.9
Bruttvekt	3
Tolltariffnummer	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604