

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.238

Blade PDU internasjonal, utførelse metered

Stat: 12.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.238 - Blade PDU internasjonal, utførelse metered

Intelligent strømfordeling med omfattende administrasjonsfunksjoner for strøm- og effektovervåking.



Funksjoner

Art.nr	DK 7955.238
Utførelse	PDU, målt
Produktbeskrivelse	High Power strømfordeling for bruk i IT serverskap. Blade PDU metered har omfattende administrasjonsfunksjoner for overvåking av strøm og effekt per fase. Via det integrerte OLED-fargedisplayet på framsiden kan grunnfunksjoner stilles inn og rask tilgang til de elektriske forbruksdataene gjennomføres. Via nettverksgrensesnittet er ekstern tilgang til nettserveren til PDU-en mulig. Forbruksparameterne kan ledes videre via SNMP til en DCIM programvare. Til å overvåke omgivelsesparameterne kan opptil 4 sensorer (temperatur/fuktighet/tilgang) kobles til CAN-grensesnittet.
Fordeler	Nettverkstilkobling TCP/IP, SNMP
Tekniske data	Universell pluggforrigling og låsing av ikke nødvendige IEC 60320, C13 og C19 pluggplasser er mulig MTBF (ved 40 °C): 80 000 timer
Materiale	Stålplate, pulverlakkert
Farge	RAL 9005
Measurement functions, description	Måling per fase hhv. innmating Spenning V, strøm A, frekvens Hz Realeffekt kW, realenergi kWh Lyseffekt kVA, lysenergi kVAh

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 450 mm Høyde: 135 mm Dybde: 380 mm Lengde: 4 HE
Antall stikkontakter og type	12 x C13 / 12 x C19
Stikkontakter	12 x Kontakt C13 12 x Kontakt C19
Merkestrøm (maks.)	63 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Smussklasse	2
Grensesnitt	Integrert webserver, via RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max	12
Retningslinjer	Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU EMC-direktiv 2014/30/EF
Normer	EN 60950-1 EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoller	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Tilkobling inngangskabel (type/lengde)	H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177685369
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604