

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.301

# PDU internasjonal, utførelse switched

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.301 - PDU internasjonal, utførelse switched

Utgangspluggplasser som kan kobles hver for seg er det viktigste kjennetegnet til PDU, som selvfølgelig også tilbyr målefunksjonen per fase hhv. per inngang. De aktuelle forbruksdataene vises via OLED-displayet.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7955.301
Utførelse	PDU, svitsjet
Produktbeskrivelse	Målefunksjon per fase og hver for seg koblingsbare utgangspluggplasser. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé og et OLED-display viser PDU-en lavt energiforbruk. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
Materiale	Aluminiumsprofil, svart eloksert
Leveringsomfang	inkl. tilkoblingskabel H05-VV (3 m) med montert inngangsplugg
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 85 mm Lengde: 775 mm
Antall stikkontakter og type	12 x C13
Stikkontakter	12 x Kontakt C13
Merkestrøm (maks.)	16 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	C20

# Funksjoner

Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,35 kg
Bruttovekt	3,58 kg
Tolltariffnummer	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU internasjonal, utførelse switched, energimåling per fase, svitsjet, BLD: 44x775x85 mm, 12xC13, svart, C20, 1~, 16 A, for min H: 1200 mm, med display