

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.434

PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.434 - PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)

High-End IT-rack-strømfordeling: Intelligent PDU med CAN-bus grensesnitt for bruk med CMC III eller administrert PDU, koblingsfunksjon og energidataregistrering per utgang. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A) med C13- og C19-utganger.



Funksjoner

Art.nr	DK 7955.434
Utførelse	PDU internasjonal, utførelse managed (styrt)
Produktbeskrivelse	High-End strømfordeling i IT-rack med energimåle- og overvåkingsfunksjoner for hver enkelt utgangspluggplass. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hvert IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé og et OLED-display gir PDU-en et lavt energiforbruk. En integrert nettsverer muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %. For tilkobling av Slave PDU-er har PDU-en et CAN-bus-grensesnitt. Overvåking av omgivelsene med inntil 4 CMC III-sensorer (temperatur, fuktighet, tilgang, hærverk) er også mulig.
Materiale	Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 85 mm Lengde: 2.065 mm

Funksjoner

Antall stikkontakter og type	36 x C13 / 6 x C19
Stikkontakter	36 x Kontakt C13 6 x Kontakt C19
Merkestrøm (maks.)	32 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 3~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≥ 2.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	9,27 kg
Bruttovekt	9,58 kg
Tolltariffnummer	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU internasjonal, utførelse managed, energimåle- og overvåkingsfunksjoner for hver enkelt utgangspluggplass, svitsjet, BLD: 44x2065x85 mm, 36xC13, 6xC19, svart, CEE, 3~, 32 A, for min H: 2200 mm, med display