

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, utførelse basic

Stat: 23.08.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, utførelse basic

Den kompakte konstruksjonen muliggjør hurtig montasje i Zero-U-Space til TS IT nettverks- og serverskap. Inngang med CEE-plugg (16 A/32 A), med BS 1363 (UK)-utganger. Distribusjonseffekt mellom 3,7 kW og 22 kW.

Funksjoner

Art.nr	DK 7955.510
Produktbeskrivelse	Robust, kompakt basis-strømfordeling for IT-miljøet. Ved hjelp av den kompakte PDU'en kan hvert IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje.
Materiale	Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Lengde: 440 mm
Antall stikkontakter og type	6 x C13 / 1 x C19
Stikkontakter	6 x GB (type G, BS 1363)
Merkestrøm (maks.)	13 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	UK
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≤ 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1.24

Funksjoner

Bruttovekt	1.42
Tolltariffnummer	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604