

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.911

# Slave PDU internasjonal, utførelse managed

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.911 - Slave PDU internasjonal, utførelse managed

Slave PDU for tilkobling til PDU Master-utførelser, metered, switched og managed og CMC III. Måle- og koblingsfunksjoner som PDU managed, men uten integrert display og nettverkgrensesnitt/webgrensesnitt. Til drift er det absolutt nødvendig med en PDU Master eller CMC III. Maksimalt 3 Slave PDU kan kobles til per CAN-bus.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7955.911
Produktbeskrivelse	Inntil 3 Slave PDU på en PDU styrt tilordning. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé gir PDU-en lavt energiforbruk. Den redundante strømforsyningen skjer på alle faser. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
Materiale	Aluminiumsprofil, svart eloksert
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 85 mm Lengde: 1.360 mm
Antall stikkontakter og type	24 x C13 / 4 x C19
Stikkontakter	24 x Kontakt C13 4 x Kontakt C19
Merkestrøm (maks.)	32 A
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2

# Funksjoner

Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for	Kapslingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6 kg
Bruttovekt	7 kg
Tolltariffnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Slave PDU internasjonal, utførelse managed, inntil 3 Slave PDU på en PDU styrt tilordning, BLD: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, svart, CEE, 1~, 32 A, for min H: 1800 mm, med display