



# DK 7963.310 - Glideskinne for TE

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 19" (482,6 mm) komponenter.

## Funksjoner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Art.nr                           | DK 7963.310  |
| Produktbeskrivelse               | For montering mellom det fremre og bakre 19"-montasjenivået Med glideskinnene kan tunge 19" komponenter støttes. |
| Materiale                        | Stålplate  |
| Overflate                        | Forsinket  |
| Leveringsomfang                  | Inkl. festemateriell   |
| Distance between mounting levels | 395 mm   |
| Load capacity static             | 800 N  |
| Flate                            | Bredde: 85 mm<br>Dybde: 324 mm   |
| Passer for                       | Kapslingstype: TE 8000<br>EL   |
| Monatsjemål                      | Installation depth for components: 482,6 mm<br>Montasjebredde for komponenter: 19"                               |
| Pakkeenhet                       | 2 stk.   |
| Nettovekt                        | 1,56 kg  |
| Bruttovekt                       | 1,76 kg  |
| Tolltariffnummer                 | 73269098   |
| ETIM 9                           | EC002620   |
| ECLASS 8.0                       | 27189261   |
| Produktbeskrivelse               | DK Glideskinner, BxD: 85x324 mm, 80 kg, statisk last, nivå-avstand: 395 mm, for TE                               |