

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.610 Glideskinne

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.610 - Glideskinne for TE

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 19" (482,6 mm) komponenter.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | DK 7963.610 |
| Produktbeskrivelse | For montering mellom det fremre og bakre 19"-montasjenivået Med glideskinnene kan tunge 19" komponenter støttes. |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Distance between mounting levels | 695 mm |
| Load capacity static | 800 N |
| Flate | Bredde: 85 mm Dybde: 624 mm |
| Passer for | Kapslingstype: TE 8000 |
| Monatsjemål | Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19" |
| Pakkeenhet | 2 stk. |
| Nettovekt | 3,066 kg |
| Bruttovekt | 3,266 kg |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Glideskinner, BxD: 85x624 mm, 80 kg, statisk last, nivå-avstand: 695 mm, for TE |