

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.610 Glideskinne

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.610 - Glideskinne for TE

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 19" (482,6 mm) komponenter.

Funksjoner

Art.nr	DK 7963.610
Produktbeskrivelse	For montering mellom det fremre og bakre 19"-montasjenivået Med glideskinnene kan tunge 19" komponenter støttes.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels	695 mm
Load capacity static	800 N
Flate	Bredde: 85 mm Dybde: 624 mm
Passer for	Kapslingstype: TE 8000
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	3,066 kg
Bruttovekt	3,266 kg
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Glideskinner, BxD: 85x624 mm, 80 kg, statisk last, nivå-avstand: 695 mm, for TE