

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.111 PDU basic

Stat: 10.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.111 - PDU basic

High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.



Funksjoner

Art.nr	DK 7979.111
Utførelse	PDU Basic
Produktbeskrivelse	Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space).
Fordeler	Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit) Verktøyfritt monteringssett for VX IT
Materiale	Aluminiumsprofil, eloksert Pluggplasser: Plast
Leveringsomfang	Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg Inkl. festemateriell
Opsjoner	Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen Andre kapslingsfarger er mulig

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 70 mm Lengde: 695 mm
Antall stikkontakter og type	10 x Schuko (type F, CEE 7/3)
Måledriftsspenning	230 V (AC)
Merkestrøm (maks.)	16 A
Nytteeffekt	3,7 kW
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Driftstemperaturområde	5 °C...50 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...95 %
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Tilkobling inngangskabel (type/ lengde)	3 m
Passer for	Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.200 mm Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	2,6 kg
Bruttvekt	2,72 kg
Tolltariffnummer	85366990
ETIM 9	EC002762

Funksjoner

ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	PDU basic 16A/1P CEE 10xCEE7/3 earthing-pin, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x695x70, CEE 7/3: 10 x earthing-pin

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------