

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.137 PDU basic

Stat: 10.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.137 - PDU basic

High-End IT-rack-strømfordeling: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling for IT-miljø.



Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | DK 7979.137 |
| Produktbeskrivelse | Kompakt basis-strømfordeling. Ved hjelp av PDU basic kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Avhengig av PDU-utførelsen er det mulig med horisontal montering i 19"-nivået eller vertikal montering (også i Zero-U-Space). |
| Fordeler | Ved vertikal montering er det mulig å sette på i Zero-U-Space i Rittal VX IT- eller TS IT-rack Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit) Verktøyfritt monteringssett for VX IT |
| Materiale | Aluminiumsprofil, eloksert Pluggplasser: Plast |
| Leveringsomfang | Pluggforrigling for IEC C14, C20-plugg Inkl. festemateriell |
| Opsjoner | Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen Andre kapslingsfarger er mulig |
| Dimensjoner | Bredde: 44 mm Dybde: 70 mm Lengde: 1.495 mm |

Funksjoner

| | |
|------------------------------------|---|
| Antall stikkontakter og type | 24 x C13 / 6 x C19 |
| Måledriftsspenning | 400 V (AC) |
| Merkestrøm (maks.) | 32 A |
| Nytteeffekt | 22 kW |
| Innmatinger | Antall: 1 Faser per innmating: 3~ |
| Lengde tilkoblingskabel | 3 m |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | CEE |
| Retningslinjer | EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU |
| Normer | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Driftstemperaturområde | 5 °C...50 °C |
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 10...95 % |
| Lagringstemperaturområde | -20 °C...70 °C |
| Passer for | Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 5,7 kg |
| Bruttovekt | 6,02 kg |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivelse | PDU basic 32A/3P CEE 24xC13+6xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19 |

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring