


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.615 PDU local metered

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.615 - PDU local metered

Avansert strømfordeling med lokal måling av forbruksdata – ideell for bruk i moderne serverrack og colocation-datasentre.

Funksjoner

Art.nr	DK 7979.615
Utførelse	Blå
Produktbeskrivelse	PDU med lokal energimåling er utstyrt med ett display per fase - dvs. totalt to displayer - og muliggjør bedre faseutnyttelse i colocation-datasentre.
Fordeler	Integrert måling av strøm (A), aktiv effekt (kW), spenning (V), frekvens (Hz), energi (kWh), fasevinkel (°). Målenøyaktighet på $\pm 2\%$
Tekniske data	Feiltolerant PDU strømforsyning redundant over alle faser Tilkoblingskabel, med plugg, 3 m, H05VV-F3G4 mm ² Spenning V, strøm A, frekvens Hz LCD-display
Virkemåte	Måling per fase hhv. innmating
Materiale	Aluminium, lakkert, blå, iht. RAL 5010 Deksel: Plast PA 6 GF30, svart, tilsvarende RAL 9005
Leveringsomfang	PDU med lokal måling, 32 A, 1-fas, blå 2 festevinkler
Measurement functions, description	Måling per fase hhv. innmating
Dimensjoner	Bredde: 44 mm Dybde: 47 mm Lengde: 1.308 mm
Antall stikkontakter og type	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19

Funksjoner

Stikkontakter	24 x C 13 6 x C 19 2-polet med jordet stikkontakt, svart
Måledriftsspenning	230 V, 50 Hz/60 Hz
Merkestrøm (maks.)	32 A
Nytteeffekt	7,4 kW
Innmatinger	Antall: 1 Faser per innmating: 1~
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Retningslinjer	EMC-direktiv 2014/30/EF Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Lagringstemperaturområde	-5 °C...60 °C
Passer for	Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm Kapslingstype: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	3,5 kg
Bruttovekt	3,5 kg
Tolltariffnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Produktbeskrivelse	PDU med lokal energimåling, blå versjon, 24x C13, 6x C19, 2-polet med jordingskontakt, svart, BHD: 44x1308x47 mm