

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009 Micro Data Center

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Micro Data Center Level E

Med IT Safe MDC Level E får du et lite datasenter som er perfekt tilpasset dine behov, med et optimalisert fotavtrykk som ikke bare vokser i takt med IT-utviklingen, men som også kan flyttes til andre lokasjoner ved behov.



Funksjoner

Art.nr	DK 7999.009
Produktbeskrivelse	Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulær sikkerhetssafe med en betjeningsdør foran og en servicedør bak. MDC Level E har kabelinnføring i hvert sideelement og med forskjellige mål som standard.
Fordeler	Kan installeres på vanskelig tilgjengelige steder Kan utvides og dermed trinnvis investering med økende IT. Forberedt for bruk av forskjellige IT-klimaløsninger Investeringsikkerhet på grunn av mulighet for demontering og remontering
Anvendelsesområder	Høy beskyttelse mot fysiske trusler for IT Behovsavhengige utstyrskomponenter kompletterer safen for den kompakte datasentralen.
Materiale	Stolplate, belagt
Farge	Skap: RAL 7035 Servicedør: RAL 7035 Operatørdør: RAL 7035
Leveringsomfang	Sikkerhetssafe med betjeningsdør og servicedør Kabelinnføring i begge sideelementer Begge dørene med nøkkellås

Funksjoner

Opsjoner	Forskjellige låsvarianter Forskjellige kabelinnføringssystemer Kabelinnføring i topp- eller bunnelement Doble dører Valgbar dørhengsling Understell Understell med brannbeskyttelse
Henvisning	Kontrollene er gjennomført som systemtest og lagt ut med prøvesertifikater Prosjektering på forespørsel
Beskyttelsesverdier	Safe ble kontrollert som system Single Safe ble kontrollert som system med en énbladet og en dobbeltbladet dør og mekanisk lås Brannklasse F 90 i henhold til DIN 4102 del 2 og EI 90 i henhold til EN 1363-1 samt EN 13501-2, overholder grenseverdier $\Delta T < 50$ K, rel. luftfuktighet < 85 % i 30 minutter Røykbeskyttelse iht. DIN 18095-2: 1991-03 Innbruddsbeskyttelse RC 2 verktøyangrep analog DIN EN 1630:2011-09 Innbruddsbeskyttelse RC 3 verktøyangrep analog DIN EN 1630:2011-09 begrensede konfigurasjonsmuligheter)
Lysåpning dimensjoner	Montasjehøyde for komponenter: 47 HE
Standard beskyttelse mot	Ild Slukkevann Korroderende gasser Hærverk Inngripen fra uvedkommende Støv Tyveri/innbrudd
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Kapslingsgrad	IP 54 til IP 56 (alt etter konfigurasjon)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	700 kg
Bruttovekt	750 kg
Tolltariffnummer	83030040

Funksjoner

ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Micro Data Center Level E. Das Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulær sikkerhetssafe med en betjeningsdør foran og en servicedør bak. MDC Level E har kabelinnføring i hvert sideelement som standard.