

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8080.500

## Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 25.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8080.500 - Rekkeskapsystemer TS 8

Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.



## Funksjoner

Art.nr	TS 8080.500
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Takplate Bakvegg 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås Bunnplater Montasjeplate 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 400 mm
Mål montasjeplate (B x H)	899 mm x 1.696 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK09
Antall dører	2
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	133 kg
Bruttovekt	140 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 1000x1800x400 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, todørs foran

# Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Sertifikater	Overflate

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Produsenterklæring  
Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK