

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.245

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.245 - Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for VX

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for VX.

Funksjoner

Art.nr	VX 8100.245
Fordeler	Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrett med innvendige kontaktelementer Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp Én-manns montering Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: VX Høyde: = 2.000 mm Dybde: = 1.000 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	40 kg
Bruttovekt	46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	140,07 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910

Funksjoner

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivelse	VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2000x1000 mm, sheet steel

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	PCF-declaration