

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8104.235

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate

Stat: 25.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8104.235 - Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for TS, TS IT

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for TS.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | TS 8104.235 |
| Fordeler | Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med kontaktelement Enkel plassering med opphengshjelp Jordingsbolter med kontaktflate |
| Materiale | Stålplate, 1,5 mm |
| Overflate | Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Henvisning | Flatdelholder kan valgfritt monteres fra skapets innside eller utside Bestykkbar flate: Utvendig dimensjon – 100 mm |
| Passer for | Kapslingstype: TS TS IT Høyde: 2.000 mm Dybde: 400 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 2 stk. |
| Nettovekt | 19 kg |
| Bruttovekt | 20 kg |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

TS Sidevegger, kan fastskrues, for TS, TS IT, for BD: 2000x400 mm, stålplate