

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8168.235

Sidevegg, kan fastskrues, stålplate

Stat: 15.11.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8168.235 - Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for TS, TS IT

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for TS.

Funksjoner

Art.nr	TS 8168.235
Fordeler	Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med kontaktelement Enkel plassering med opphengshjelp Jordingsbolter med kontaktflate
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Flatdelholder kan valgfritt monteres fra skapets innside eller utside Bestykkbar flate: Utvendig dimensjon – 100 mm
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT Høyde: 1.600 mm Dybde: 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	29.4
Bruttovekt	31
Tolltariffnummer	94039910
EAN	4028177205208
E-Number Sweden	E7282539
ETIM 9	EC002524

Funksjoner

ECLASS 8.0

27182101