

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8168.245

# Sidevegg, kan fastskrues, stålplate

Stat: 15.11.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8168.245 - Sidevegg, kan fastskrues, stålplate for VX

Sidevegger, kan fastskrues, stålplate, for VX.

## Funksjoner

Art.nr	VX 8168.245
Fordeler	Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp Én-manns montering Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: VX Høyde: = 1.600 mm Dybde: = 800 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	30.3
Bruttovekt	30.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
EAN	4028177924949

# Funksjoner

---

ETIM 9	EC002524
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27182101
------------	----------

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------