


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8205.500

## Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 25.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8205.500 - Rekkeskapsystemer TS 8

Rekkeskapsystemet TS 8 stålplate med sin symmetriske profil i bredde og dybde, gir en betydelig plassbesparing samt enkel innvendig utbygging. Rekkemontering fra alle sider er mulig. I tillegg sørger den integrerte, automatiske potensialutjevningen og den tredoble overflatebehandlingen for optimal sikkerhet.



## Funksjoner

|                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr          | TS 8205.500                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale       | Skapramme: Stålplate, 1,5 mm<br>Tak: Stålplate, 1,5 mm<br>Dør: Stålplate, 2,0 mm<br>Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm<br>Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm<br>Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm                                      |
| Overflate       | Skapramme: dyppgrunnet<br>Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk<br>Montasjeplate og bunnplater: forsinket                                                                                 |
| Farge           | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                 |
| Leveringsomfang | Skapramme<br>Dør(er)<br>På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side<br>Takplate<br>Bakvegg<br>4 løfteører<br>Lås: 3 mm splittlås<br>Bunnplater<br>Montasjeplate<br>2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm |

# Funksjoner

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensjoner                     | Bredde: 1.200 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 500 mm                                          |
| Mål montasjeplate (B x H)       | 1.099 mm x 1.896 mm                                                                           |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55                                                                                         |
| Kapslingsgrad NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                             |
| Typeklassifisering iht. UL 50E  | Type 1<br>Type 12                                                                             |
| IK-kode                         | IK09                                                                                          |
| Antall dører                    | 2                                                                                             |
| Grunnmateriale                  | Stålplate                                                                                     |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.                                                                                        |
| Nettovekt                       | 181,07 kg                                                                                     |
| Bruttovekt                      | 190,6 kg                                                                                      |
| Tolltariffnummer                | 94032080                                                                                      |
| ETIM 9                          | EC000261                                                                                      |
| ECLASS 8.0                      | 27180101                                                                                      |
| Produktbeskrivelse              | TS Rekkeskapsystemer, BHD: 1200x2000x500 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, todørs foran |

# Godkjenninger

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Godkjenninger | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater  | Overflate                                                      |

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Produsenterklæring  
Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK