

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8430.000

## Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8430.000 - Gulvskap rekkemontert VX25

## Elektronikkskap

Ideelt for 19"-moduler og 19"-innskyvninger: Med 19" adapterprofiler foran, frontramme, bakdør, takplate og delte bunnplater



## Funksjoner

Art.nr	VX 8430.000
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Frontrammer: Aluminiumsprofiler med hjørnestykker i støpt sink Bakdør: Stålplate, 2,0 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm 19" profilskinne: Stålplate, 2 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Tak og bakdør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Frontramme: pulverlakkert Bunnplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Frontramme (høyrehengslet, holdes på plass på venstre side med magnetlås) Bakdør (høyrehengslet, kan endres til venstre) Takplate Bunnplater 19" profilskinne, foran

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Montasjehøyde for komponenter	42 HE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	64,4 kg
Bruttovekt	67,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	167 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX elektronikkskap, BHD: 600x2000x600 mm, stålplate, med hengslet frontramme, med adapterprofiler 19", én dør på baksiden

# Godkjenninger

Sertifikater	Overflate
--------------	-----------