

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8455.600

Rekkeskapsystemer TS 8

Stat: 13.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8455.600 - Rekkeskapsystemer TS 8 Rustfritt stål

Rekkeskapsystemer TS 8 i rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), inkl. montasjeplate. Kapslingsklasse IP 55.



Funksjoner

Art.nr	TS 8455.600
Materiale	Skapramme: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tak: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Dør: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, børstet utenpå Bakvegg: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, børstet utenpå Bunnplater: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skapramme og bunnplater: blank Dør, tak og bakvegg: Børstet utvendig, ruhet 400 Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Skapramme Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Takplate Bunnplater Bakvegg Montasjeplate 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm
Antall dører	1
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55

Funksjoner

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IK-kode	IK09
Henvisning	På grunn av hardheten i materialet anbefaler vi å bruke innvendige sekskantplateskruer for innvendig utbygging.
Grunnmateriale	Rustfritt stål
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)	699 mm x 1.696 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	109.6
Bruttovekt	115.7
EAN	4028177300743
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK