

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8484.300 TS 8 hjørneskap

Stat: 1900 mm (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8484.300 - TS 8 hjørneskap

For rekkemontering av TS 8 skap over hjørne, også i forskjellige dybder.

Funksjoner

Art.nr	TS 8484.300
Produktbeskrivelse	Takket være hjørneskapet kan TS 8 rammeverket rekkemonteres i alle retninger. Utstyrt med en bakvegg og en asymmetrisk sidevegg åpner hjørneskapet for nye muligheter for rekkemontering, både i bredden og i dybden. Bunnplatene monteres parallelt med bakveggen. På TS 8-skap med kvadratisk grunnflate kan bunnplatene snues 90°. Rekkemonteringsteknikken er identisk med alle andre TS 8-skap.
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Skapramme, tak, bakvegg, sidevegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Bunnplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Tak Bakvegg (på den lengste siden) Sidevegg, asymmetrisk Bunnplate (delt i lengderetningen)
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 1.800 mm Dybde: 400 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	60
Bruttvekt	65
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177251472
ECLASS 8.0	27180101