



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.015

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.015 - Sokkelpaneler, på siden, 100 mm for sokkelementer foran og bak

Monteres mellom sokkelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres. For stabilisering av rekkemonterte sokkelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 90°.

Funksjoner

Art.nr	TS 8601.015
Produktbeskrivelse	Monteres mellom sokkelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	2 sokkelpaneler Inkl. festemateriell
Montasjetips	For stabilisering av rekkemonterte sokkelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
Dimensjoner	Høyde: 100 mm
Passer for	Kapslingstype: TS: = 1.000 mm Kapslingstype: SE Kapslingstype: CM Kapslingstype: TP Kapslingstype: PC Kapslingstype: IW Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	3,442 kg
Tolltariffnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182003

Funksjoner

Produktbeskrivelse

TS Sokkelpaneler, på siden, H: 100 mm, for B: 1000 mm, RAL 7035, stålplate