

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.085

Sokkelpaneler, på siden, 100 mm

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.085 - Sokkelpaneler, på siden, 100 mm for sokkelementer foran og bak

Monteres mellom sokkelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres. For stabilisering av rekkemonterte sokkelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 90°.

Funksjoner

Art.nr	TS 8601.085
Produktbeskrivelse	Monteres mellom sokkelementene. Ved 200 mm høyde kan også to sokkelpaneler à 100 mm monteres.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	2 sokkelpaneler Inkl. festemateriell
Montasjetips	For stabilisering av rekkemonterte sokkelementer kan sokkelpaneler monteres dreid 100 mm til 90° i side. Her trenger man sokkel-rekkemonteringsbraketter
Dimensjoner	Høyde: 100 mm
Passer for	Kapslingstype: TS: = 800 mm Kapslingstype: SE Kapslingstype: CM Kapslingstype: TP Kapslingstype: PC Kapslingstype: IW Kapslingstype: TS IT
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,8 kg
Bruttovekt	3,46 kg
Tolltariffnummer	94039910

Funksjoner

ECLASS 8.0

27182003

Produktbeskrivelse

TS Sokkelpaneler, på siden, H: 100 mm, for B: 800 mm, RAL 7035, stålplate