

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.040

Skillevegg

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.040 - Skillevegg for TS

For tetting av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak.



Funksjoner

Art.nr	TS 8609.040
Produktbeskrivelse	For tetting av de enkelte skapcellene. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. Ved hjelp av skaprammens symmetri kan skillevegger ved tilsvarende mål også monteres bak.
Anvendelsesområder	Utsparinger i hjørnene og sidene i halv høyde muliggjør bruken av rekkemonteringsvinkler og -braketter, også ved montert skillevegg.
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS 8 Høyde: = 2.000 mm Dybde: = 400 mm
Monteringsmuligheter	Montering utføres på det ytre montasjenivået Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
Montasjetips	Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	8,471 kg

Funksjoner

Bruttovekt	8,905 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Produktbeskrivelse	TS Skillevegg, for TS, for BD: 2000x400 mm
