

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8609.120 Skillevegg for modulplater

Stat: 22.05.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8609.120 - Skillevegg for modulplater for TS

Med utsparinger for montering av modulplater for stikkontakter, hhv. for kabelgjennomføring og dessuten for gjennomføring av samleskinnesystemer og andre komponenter.



## Funksjoner

Art.nr	TS 8609.120
Produktbeskrivelse	Med utsparinger for montering av modulplater for stikkontakter, hhv. for kabelgjennomføring og dessuten for gjennomføring av samleskinnesystemer og andre komponenter. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. Ved hjelp av skaprammens symmetri kan skillevegger ved tilsvarende mål også monteres bak.
Fordeler	Flere muligheter: Utsparingene til en skillevegg blir utstyrt helt individuelt med modulplater for kontakt med 16- hhv. 24 poler, med modulplater for kabelgjennomføringer og med blindplater. Raskere montering: Normalt blir bare en del av det totale antallet kontaktutsparinger utnyttet. Med den nye skilleveggteknikken, må ikke hver av disse tildekkes. En blindplate blir satt på. Fordel: færre plater, færre skruer, lavere montasjeutgifter.
Anvendelsesområder	Utsparinger i hjørnene og sidene i halv høyde muliggjør bruken av rekkemonteringsvinkler og -braketter, også ved montert skillevegg.
Materiale	Stålplate, 2,0 mm
Overflate	Forsinket

# Funksjoner

Leveringsomfang	Inkl. festemateriell og selvborende innvendig sekskantskruer M5 x 12 mm for montering av modulplater.
Passer for	Kapslingstype: TS Høyde: = 2.000 mm Dybde: = 500 mm
Monteringsmuligheter	Montering utføres på det ytre montasjenivået Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	7,224 kg
Bruttovekt	7,604 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Produktbeskrivelse	TS Skillevegg, for modulplater, for BD: 2000x500 mm, antall utsparinger: 10