

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.207

Skillevegg

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.207 - Skillevegg for VX

For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning.

Funksjoner

Art.nr	VX 8609.207
Produktbeskrivelse	For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning.
Fordeler	Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel.
Materiale	Stålplate, 1,5 mm
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: VX Høyde: = 2.200 mm Dybde: = 600 mm
Monteringsmuligheter	Montering utføres på det ytre montasjenivået Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging
Montasjetips	For rekkemontering i kombinasjon med skillevegg trenger man rekkemonteringsbrakett innvendig 8617500 eller rekkemonteringsbrakett utvendig 8617502
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	13,5 kg
Bruttovekt	14,5 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX skillevegg, for HD: 2200x600 mm