

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.207

Skillevegg

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.207 - Skillevegg for VX

For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | VX 8609.207 |
| Produktbeskrivelse | For avdeling av de enkelte skapcellene. Rammesystemets symmetri gjør at skilleveggen også kan brukes bak. Hel, dobbel kant for stabilitet og påmontering av pakning. |
| Fordeler | Skilleveggen kan også monteres bak. Dermed kan f.eks. frekvensomformere monteres i en skillevegg med kjøleribbene utover for å lede bort varme og beskyttes/skjules med et deksel. |
| Materiale | Stålplate, 1,5 mm |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Passer for | Kapslingstype: VX Høyde: = 2.200 mm Dybde: = 600 mm |
| Monteringsmuligheter | Montering utføres på det ytre montasjenivået Det indre nivået blir værende åpent for videre utbygging |
| Montasjetips | For rekkemontering i kombinasjon med skillevegg trenger man rekkemonteringsbrakett innvendig 8617500 eller rekkemonteringsbrakett utvendig 8617502 |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 54 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 13,5 kg |
| Bruttovekt | 14,5 kg |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |

Funksjoner

Produktbeskrivelse

VX skillevegg, for HD: 2200x600 mm