

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.680 Dør med vindu

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.680 - Dør med vindu for TS 8

Dør med vindu for TS 8, i stedet for stålplatedør eller bakvegg.



Funksjoner

Art.nr	TS 8610.680
Produktbeskrivelse	Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
Materiale	Rammer: Aluminiumsprofil Hjørneprofiler: Støpt sink Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035 Vindu (maskering på innsiden): RAL 7015
Leveringsomfang	Dørramme med vindu med sikkerhetsglass Låsestang med splittlåsinnsetts 180°-hengsler (4 stk.) Vindusflate: B – 140 mm, H – 160 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 460 mm Høyde vindu: 1.640 mm
Høyde vindu	1 640 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: DK-TS TS 8 SE Bredde: = 600 mm Høyde: = 1.800 mm
------------	-----------------------------------------------------------------------------

Pakkeenhet	1 stk.
------------	--------

Nettovekt	11,97 kg
-----------	----------

Bruttovekt	12,6 kg
------------	---------

Tolltariffnummer	76101000
------------------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
