

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.825 Dør med vindu

Stat: 22.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.825 - Dør med vindu for TS, TS IT, VX SE

Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.



## Funksjoner

Art.nr	TS 8610.825
Produktbeskrivelse	Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
Materiale	Rammer: Aluminiumsprofil Hjørneprofil: Støpt sink Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate	Pulverlakkert
Farge	Rammer: RAL 7035 Hjørneprofil: RAL 7035 Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005
Leveringsomfang	Dørramme med vindu med sikkerhetsglass Låsestang med splittlåsinnsetts 180°-hengsler (4 stk.)
Vindusflate	Bredde vindu: 660 mm Høyde vindu: 2.040 mm
Høyde vindu	2 040 mm
Montasjetips	Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig

# Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer for	Kapslingstype: TS TS IT VX SE Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	19 kg
Bruttovekt	20 kg
Tolltariffnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	TS dør med vindu, for TS, TS IT, SE, for BH: 800x2200 mm